

KOHS 19**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

Változat	Lemezlyukasztó
Rendelési szám	9205010000
Típus	KOHS 19
GTIN (EAN)	4032248694242
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Átmérő	19 mm	Nettó tömeg	246 g
--------	-------	-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Hidraulika csavar \varnothing 19,0 mm
-----------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		