

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm ² , 6mm ² , 4 fogas krimpelés
Rendelési szám	9205430000
Típus	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Qty.	1 Darab

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	230 mm	Szélesség (coll)	9.0551 inch
Nettó tömeg	1175 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám HD, HE, és ConCept M10/M5 érintkezőkhöz, 0,14 – 6 mm ²	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm ²	Krimpelési típus/profil	4 fogas krimpelés
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26	Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.14 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		