

CTIN CM 3.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1.5mm ² , 10mm ² , 4 fogas krimpelés
Rendelési szám	9205440000
Típus	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
Qty.	1 Darab

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Szélesség	230 mm	Szélesség (coll)	9.0551 inch
Nettó tömeg	1190 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám HD és ConCept M3 és érintkezőkhöz és hasonló típusokhoz, 1,5 - 10 mm ²	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	10 mm ²	Krimpelési típus/profil	4 fogas krimpelés
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 8
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 16	Krimpelési tartomány, max.	10 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	1.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		