

Csak egyedi rendeléssel

- Automatikus csupaszolóhoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeinek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	9205790000
Típus	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	400 mm	Mélység (coll)	15.748 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18.1102 inch
Szélesség	530 mm	Szélesség (coll)	20.8661 inch
Nettó tömeg	48000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	Csak galléros 10,0 mm ² érvéghüvelyhez	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Krimpelés	Trapezoidal
Krimpelési hossz	12 - 18 mm	Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban, Műanyagallérral vagy anélkül
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5 bar	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		