

MULTIMETER C 2608**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

Általános rendelési adatok

Változat	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Digitális lakatfogó
Rendelési szám	9427370000
Típus	MULTIMETER C 2608
GTIN (EAN)	4032248407019
Qty.	1 Darab

MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	108 mm	Mélység (coll)	4.252 inch
Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2.0866 inch
Szélesség	281 mm	Szélesség (coll)	11.063 inch
Nettó tömeg	888.2 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Árucikk leírása Digitális lakatfogó

Mérő- és vizsgálókészülék

Mért kapacitás érték, max.	6.6 mF	Mért kapacitás érték, min.	6.6 nF
Mérési tartomány kiválasztása	Kézikönyv	Mérési tartomány kategória	CAT III
Árammérő lakatfogó nyílása	57 mm	AC feszültség mérési tartomány	0.66 - 750 V
DC-feszültség mérési tartomány	0,66 – 1000 V	Mért áramérték, max.	2000 A
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C
Frekvenciatartomány, max.	66 Hz	Frekvenciatartomány, min.	1 MHz
Frekvenciamérés	Igen	Kijelző	digitális
Áram típusa	AC, DC	Ellenállás mérési tartomány, max.	66 MΩ
Ellenállás mérési tartomány, min.	660 Ω	DC-feszültség felbontás	± 0,5%
AC-feszültség felbontás	± 0,5%	Akkumulátor típusa	Laposelem 9 V
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010-1		


Fontos megjegyzés

Termékinformáció Min/max function only applies for the DC range.

Besorolások

ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

Felhasználási példa



MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok



Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

Általános rendelési adatok

Típus	ZUB MULTIMETER	Változat
Rendelési szám	9205270000	Multimeter
GTIN (EAN)	4032248723522	
Qty.	1 ST	
Típus	BLOCKBATTERIE 9V	Változat
Rendelési szám	9004810000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190050665	
Qty.	1 ST	