Adatlap

# SAIL-VSB-M12G-0.3U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetékként szolgáló szelepdugókat kínál M8/M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. A szelepdugók védőáramkörrel vannak felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Az IP 67 védelmi osztály becsavarozás esetén teljesül. A kilépési irány szintén döntő tényező, ezért a Weidmüller különböző verziókat kínál.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Szelepkábel (szerelt), Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó, B építési forma ipar (11 mm), M12 = A kódolású, Kábelhossz: 0.3 m, PUR, fekete |
| Rendelési szám | 9457680030 |
| Típus | SAIL-VSB-M12G-0.3U |
| GTIN (EAN) | 4032248615353 |
| Qty. | 1 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Utolsó rendelési dátum | 2027-02-28T00:00:00+01:00 |

# Adatlap

## SAIL-VSB-M12G-0.3U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 37.84 g |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |

### Kábel műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kábelhossz | 0.3 m | Köpeny színe | fekete |
| A következő kábeltartókhoz: | Igen | Érkeresztmetszet | 0.5 mm² |
| árnyékolt | Nem | Halogén | Nem |
| Szigetelés | PP | Gyorsulás | 5 m/s² |
| Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő | Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő |
| Hajlítási ciklusok | 2 millió | Sebesség | 200 m/s |
| Köpeny anyaga | PUR | Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
| Színkód gyűrű | Barna, Kék, Zöld / sárga | Csavarási ellenállás | 0 °/m |
| Temperature range, stationary | -50...80 °C | Hegesztésnek ellenálló | Nem |
| Temperature range, moving | -25...80 °C | Pólusok száma | 3 |
| Outside diameter | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

### Általános műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kódolás | B építési forma ipar (11 mm), M12 = A kódolású | Érintkező felület | ónozott |
| LED | Igen | Változat | Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó |
| Névleges feszültség | 24 V | Névleges áram | 4 A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Zener-dióda |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C | Meghúzási nyomaték | M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |


# SAIL-VSB-M12G-0.3U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Rajzok


### Méretrajz





### Méretrajz




### Póluskiosztás




### Póluskiosztás




### Kapcsolási rajz

