

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


A kép illusztráció

Abbildung ähnlich

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, Magasság: 70 mm, Szélesség: 33.5 mm, Mélység: 12 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, ezüst
Rendelési szám	9527590000
Típus	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
Qty.	1 Darab

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0.4724 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Szélesség	33.5 mm	Szélesség (coll)	1.3189 inch
Nettó tömeg	127.1 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartozékok általános információi

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél
-----------------	----------------------	-----------	--------------------------

Általános információ

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél
-----------------	----------------------	-----------	--------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		