


## Product image



A biztosítékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik a védelmi és funkcionális elemek közvetlen integrálását a sorkapocslécbe. A biztosítékos sorkapcsok beépített biztosítéktartókkal rendelkeznek, amelyek megbízható védelmet nyújtanak az elektromos kapcsolások túlterhelése ellen – ideálisak vezérlő- és elosztóléc rendszerként. A sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik elektronikus alkatrészek, például diódák, ellenállások vagy LED-ek közvetlen beépítését a huzalozásba. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és áttekinthető kapcsolási funkciók, valamint jelszétválasztás megvalósítását. Mindkét sorkapocsblokk típus magasabb szintű biztonságot, egyszerű karbantartást és kompakt, funkcióorientált szerelést biztosít.

## Általános rendelési adatok

|                   |  |
|-------------------|--|
| Változat          | Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, bézs / sárga, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 500 V, Csatlakozások száma: 5, Szintek száma: 2, TS 35 |
| Rendelési szám    | <a href="#">9528110000</a>   |
| Típus             | KDKS 1/PE/35   |
| GTIN (EAN)        | 4008190898939  |
| Qty.              | 50 Darab   |
| Alternatív termék | <a href="#">KDKS 1/PE/35 DB</a>  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 65 mm   | Mélység (coll)   | 2.5591 inch |
| Magasság    | 91 mm   | Magasság (coll)  | 3.5827 inch |
| Szélesség   | 8 mm    | Szélesség (coll) | 0.315 inch  |
| Nettó tömeg | 14.98 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...55 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |              |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Alapanyag                | PA 66 | Szín | bézs / sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |              |

## Rendszer specifikációk

|                                    |  |                               |      |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás,<br>Biztosító leválasztó, Egyik<br>oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 3  | Szintek száma                 | 2    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2  | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem  | PE-csatlakozás                | Igen |
| Tartósín                           | TS 35  | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Igen   | PEN funkció                   | Nem  |

## Biztosítóskapcsok

|                                   |              |                                      |         |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|
| Olvadóbiztosíték-betét            | G-Si. 5 x 20 | Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat) | Csuklós |
| Visszajelző feszültségének típusa | AC/DC        |                                      |         |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                         |           |
|------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG | Tanúsítvány száma (CSA) | 12400-281 |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                         |           |

## Műszaki adatok

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                    |   |     |
|---------------------|--------------------|---|-----|
| Nyitott oldala      | jobb               | Hasonló kapcsok száma                               | 1   |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Felszerelés típusa  | Felpattintható     |   |     |

## Névleges adatok

|  |                   |                        |                              |
|--|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 500 V                        |
| Névleges DC feszültség                       | 500 V             | Névleges áram          | 6.3 A                        |
| Áram maximum vezetékknál                     | 6.3 A             | Szabványok             | IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ              | Névleges lökfeszültség | 6 kV                         |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.02 W            | Szennyezés súlyossága  | 3                            |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|   |                   |  |                      |
|---|-------------------|--|----------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|---|-------------------|--|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.   | AWG 12               |
| Csatlakozási irány   | oldalt               | Meghúzási nyomaték, max.  | 1 Nm                 |
| Meghúzási nyomaték, min.   | 0.5 Nm               | Csupaszolási hossz  | 9 mm                 |
| Csatlakozás típusa 2   | Csavaros csatlakozás | Csatlakozás típusa  | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma  | 5                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> | Biztosítócsavar   | M 3                  |
| Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm         | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.   | AWG 22               |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.33 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.33 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> | Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval  | 2                    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                     | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)  | 0.33 mm <sup>2</sup> |   |                      |

## UL névleges adatok

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (UR) | 12 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (UR)  | 26 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (UR) | 22 AWG |

## Műszaki adatok

Vezetékméret, terepi vezetékvezés, max. (UR) 12 AWG

## Általános

|   |        |                     |                              |
|---|--------|---------------------|------------------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés           |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 | Szabványok          | IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3 |
| Tartósín                                      | TS 35  |                     |                              |

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Tartozékok

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | QB 2 WI RA8 IS             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0461100000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190034818              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | QB 3 WI RA8 IS             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0461200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190161699              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | QB 4 WI RA8 IS             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0461300000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 27 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190025373              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciális funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | AP KDKS1                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9503330000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magasság: 73.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, Poliamid 66, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN)     | 4008190124212              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | AP KDKS1 DB                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9532470000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 73.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid, Felpattintható: Igen  |
| GTIN (EAN)     | 4032248039227              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

### Biztosítás



Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeiként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | G 20/0.10A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430300000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190077174              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/0.20A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430400000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190152383              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/0.25A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430500000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190153991              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/0.50A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430600000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190046835              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/0.63A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0439000000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190131210              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/1.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430700000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190093877              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/1.60A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430800000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190031503              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/2.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0430900000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190123567              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | G 20/2.50A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431000000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2,5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190085513              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/3.15A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431100000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)     | 4008190012977              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/4.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431200000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190022983              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/5.00A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431300000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)     | 4008190185381              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | G 20/6.30A/F               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0431400000</a> | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)     | 4008190086053              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | VH 25/5/3.4                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0553300000</a> | SAK sorozat, Érintkezőhüvely                             |
| GTIN (EAN)     | 4008190095604              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50<br>Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190203429              |   |
| Qty.           | 900 ST                     |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC SDR           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50<br>Weidmueller, Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN)     | 4008190456610              |  |
| Qty.           | 180 ST                     |  |

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1364020000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50<br>Weidmueller, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118166057              |   |
| Qty.           | 900 ST                     |   |
| Típus          | DEK 5/6.5 PLUS MC NE WS    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1046340000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50<br>Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248782048              |   |
| Qty.           | 900 ST                     |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DEK 5/6.5 PLUS MC SDR      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1046360000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50<br>Weidmueller, Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN)     | 4032248782062              |  |
| Qty.           | 180 ST                     |  |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

**Tartozékok**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |