

MPC 07/12/07 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kis és közepméretű polikarbonát szekrények Az MPC sorozatú polikarbonát szekrények ideálisak a villamos, elektromechanikai és pneumatikus készülékekbe és NYÁK-okba történő felépítésre. A szekrényt különleges mechanikai és vegyi körülmények között használják.

Jellemzők:

- 17 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- A szerelő furatok a tömítés területén kívül - rögzítő menetek a sínre, szerelőlapra és áramköri lapra szereléshez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Változat	MPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 75 mm, Szélesség: 125 mm, Mélység: 75 mm, Alapanyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke
Rendelési szám	9535170000
Típus	MPC 07/12/07 7035
GTIN (EAN)	4032248009534
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2.9527 inch
Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2.9527 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4.9212 inch
Nettó tömeg	214 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...130 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00
---	----------------------------------

Tömszelencék, felső/alsó

M20	1	M12	1
M16	1		

Tömszelencék, jobb

M16	3	M20	3
M12	4		

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

Általános információ


Anyagvastagság	3.5 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó
Telepítési útmutató	Screw mounting	Felületi minőség	kezeletlen
Útésállóság	IK08	Védelmi osztály	IP66, IP67
Alapanyag	Polikarbonát	Tömítés anyaga	Poliuretán
Fedélcsavarok nyomatéka	0.8 Nm	Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően
Ház kiegészítő	4,5 mm-es furatok	Fedélcsavarok száma	4
Szerelőnyílás: szélesség	121.5 mm	Aljzatperem	Nem

Technical data

Fedél	Igen	Szerelőnyílás: magasság	71.5 mm
Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

MPC




Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél, galvanizált

Általános rendelési adatok

Típus	MP MPC 07/12	Változat
Rendelési szám	9535540000	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 75 mm, Szélesség: 125 mm, Alapanyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált
GTIN (EAN)	4032248009268	
Qty.	1 ST	

Külső rögzítőfülek



Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben

Általános rendelési adatok

Típus	MF MPC	Változat
Rendelési szám	9535600000	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, Magasság: 30 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 10 mm, Alapanyag: Műanyag
GTIN (EAN)	4032248009381	
Qty.	1 ST	

Zsanér



MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet

MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	HG MPC	Változat
Rendelési szám	9535590000	MPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér, Alapanyag: Műanyag
GTIN (EAN)	4032248009329	
Qty.	1 ST	

Rögzítőanyag




Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	SC MPC	Változat
Rendelési szám	9535640000	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőcsavar, Csavarok, Magasság: 12.5 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 12.5 mm, Alapanyag: Acél horganyzott
GTIN (EAN)	4032248009428	
Qty.	100 ST	

Földelőcsap



Földelő csavarok, így egész komponensként cserélhető,
két változatban – réz és rozsdamentes acél.

Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M10 BR SET	Változat
Rendelési szám	1277220000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Sárgaréz
GTIN (EAN)	4050118067019	
Qty.	1 ST	
Típus	PEBZ M10 S4 SET	Változat
Rendelési szám	1283440000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073362	
Qty.	1 ST	

MPC 07/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	PEBZ M6 BR SET	Változat
Rendelési szám	1277250000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067149	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Sárgaréz
Típus	PEBZ M6 S4 SET	Változat
Rendelési szám	1283430000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073607	Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)

Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 PA LONG	Változat
Rendelési szám	1868570000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, Poliamid 6
Qty.	10 ST	
Típus	DAE M12 SS	Változat
Rendelési szám	1868550000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
Qty.	10 ST	

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle származékoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Változat
Rendelési szám	1567480000	SAK sorozat, Imbuszcsoncsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 ST	

MPC 07/12/07 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**TS 15**

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST MPC0712 VER	Változat
Rendelési szám	8000037599	Sín, TS 15, Szélesség: 55 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653113	
Qty.	20 ST	
Típus	TS15X5 ST MPC1217 VER	Változat
Rendelési szám	8000037598	Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653106	
Qty.	20 ST	