

## MPC 12/17/07 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Kis és közepméretű polikarbonát szekrények Az MPC sorozatú polikarbonát szekrények ideálisak a villamos, elektromechanikai és pneumatikus készülékekbe és NYÁK-okba történő felépítésre. A szekrényt különleges mechanikai és vegyi körülmények között használják.

Jellemzők:

- 17 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- A szerelő furatok a tömítés területén kívül - rögzítő menetek a sínre, szerelőlapra és áramköri lapra szereléshez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

### Általános rendelési adatok

Változat	MPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, egyenes, Magasság: 125 mm, Szélesség: 175 mm, Mélység: 75 mm, Alapanyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke, Áttetsző
Rendelési szám	<a href="#">9535300000</a>
Típus	MPC 12/17/07 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009190
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2.9527 inch
Magasság	125 mm	Magasság (coll)	4.9212 inch
Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6.8898 inch
Nettó tömeg	368 g		

## Hőmérsékletetek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...130 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tanúsítványszámok - tokozat

Megfeleléségi nyilatkozat száma (DoC LVD)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00
---	----------------------------------

## Tömszelencék, felső/alsó

M20	3	M12	4
M16	3		

## Tömszelencék, jobb

M16	4	M20	4
M12	6		

## függőleges összeállítás

Number of DIN rails and terminals (10 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x11	Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x22
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x19	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x14

## vízszintes összeállítás

DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm <sup>2</sup> , vízszintes)	1x11	Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , horizontal)	1x22
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , horizontal)	1x19	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , horizontal)	1x14

## Általános információ

Anyagvastagság	3.5 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó
Telepítési útmutató	Screw mounting	Felületi minőség	kezeletlen
Ütésállóság	IK08	Védelmi osztály	IP66, IP67

**MPC 12/17/07 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok**

Alapanyag	Polikarbonát	Tömítés anyaga	Polyurethane
Fedélcsavarak nyomatóka	0.8 Nm	Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően
Ház kiegészítő	4,5 mm-es furatok	Fedélcsavarak száma	4
Szerelőnyílás: szélesség	171.5 mm	Aljzatperem	Nem
Fedél	Igen	Szerelőnyílás: magasság	121.5 mm
Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás		

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



## MPC 12/17/07 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Rögzítőanyag



Tartozékok

### Általános rendelési adatok

Típus	SC MPC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9535640000</a>	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőcsavar, Csavarok, Magasság: 12.5 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 12.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248009428	Alapanyag: Acél horganyzott
Qty.	100 ST	

### Zsanér



MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet

### Általános rendelési adatok

Típus	HG MPC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9535590000</a>	MPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér, Alapanyag: Műanyag
GTIN (EAN)	4032248009329	
Qty.	1 ST	

### Külső rögzítőfülek



Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben

## MPC 12/17/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	MF MPC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">953560000</a>	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek,
GTIN (EAN)	4032248009381	Magasság: 30 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 10 mm, Alapanyag:
Qty.	1 ST	Műanyag

## Klippon® POK földelőcsap



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálal erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékcsalád kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete ( a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

## Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M10 S4 SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073362	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)

## Tartozékok

## Földelőcsap


## Tartozékok



## Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M10 BR SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1277220000</a>	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm,
GTIN (EAN)	4050118067019	Alapanyag: Sárgaréz
Qty.	1 ST	
Típus	PEBZ M6 BR SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1277250000</a>	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm,
GTIN (EAN)	4050118067149	Alapanyag: Sárgaréz
Qty.	1 ST	
Típus	PEBZ M6 S4 SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1283430000</a>	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm,
GTIN (EAN)	4050118073607	Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)
Qty.	1 ST	

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M4X6 D8/SW2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1567480000</a>	SAK sorozat, Imbuszcsony, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qty.	100 ST	

## Tartozékok

www.weidmueller.com

### Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

### Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 SS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1868550000</a>	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Qty.	10 ST	
Típus	DAE M12 PA LONG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1868570000</a>	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Qty.	10 ST	

### MPC



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél, galvanizált

### Általános rendelési adatok

Típus	MP MPC 12/17	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9535560000</a>	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 125 mm, Szélesség: 175 mm, Alapanyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált
GTIN (EAN)	4032248009299	
Qty.	1 ST	

## MPC 12/17/07 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## TS 15



## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST MPC1217 VER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000037598</a>	Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653106	
Qty.	20 ST	

## TS 35



## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000037600</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 90 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4050118653120	
Qty.	20 ST	