

MP MPC 12/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 125 mm, Szélesség: 125 mm, Alapanyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált |
| Rendelési szám | 9535550000 |
| Típus | MP MPC 12/12 |
| GTIN (EAN) | 4032248009275 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság | 125 mm | Magasság (coll) | 4.9212 inch |
| Szélesség | 125 mm | Szélesség (coll) | 4.9212 inch |
| Nettó tömeg | 10.6 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános információ

| | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Felületi minőség | galvanizált |
| Alapanyag | Horganyzott acéllemez | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

TS 15

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TS15X5 ST MPC1217 VER | Változat |
| Rendelési szám | 8000037598 | Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott |
| GTIN (EAN) | 4050118653106 | |
| Qty. | 20 ST | |