


MP MPC 12/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rögzítőlemez, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Változat	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 125 mm, Szélesség: 125 mm, Alapanyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált
Rendelési szám	9535550000
Típus	MP MPC 12/12
GTIN (EAN)	4032248009275
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	125 mm	Magasság (coll)	4.9212 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4.9212 inch
Nettó tömeg	10.6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információ

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Horganyzott acéllemez		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Accessories**TS 15****Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	TS15X5 ST MPC1217 VER	Változat
Rendelési szám	8000037598	Sín, TS 15, Szélesség: 4.13 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653106	
Qty.	20 ST	