


MP MPC 17/17**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Változat	MPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 148 mm, Szélesség: 148 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált
Rendelési szám	9535570000
Típus	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	148 mm	Magasság (coll)	5.8268 inch
Szélesség	148 mm	Szélesség (coll)	5.8268 inch
Nettó tömeg	251.3 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információ

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Horganyzott acéllemez	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 35

Tartozékok

**Általános rendelési adatok**

Típus	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Változat
Rendelési szám	8000037600	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 90 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4050118653120	
Qty.	20 ST	