

FPC 20/20/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Középméretű polikarbonát házak

Az FPC sorozatú házak az MPC sorozat következő generációját jelentik. Azonos anyag tulajdonságokkal, az FPC sorozat még nagyobb tartozék választékkal rendelkezik és így tovább bővíti a lehetséges alkalmazások körét.

Jellemzők:

- 6 méret 2 változatban
- Szürke vagy átlátszó fedél
- Fedél ólomtömítéses furatokkal
- A rögzítőfuratok a tömített területen kívül
- Menet a sorkapocsínekre, szerelőlapokra és NYÁK-okra történő rögzítéshez
- Bőséges tartozékválaszték A Weidmüller a házakat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapocccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 200 mm, Szélesség: 200 mm, Mélység: 132 mm, Alapanyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke
Rendelési szám	9535690000
Típus	FPC 20/20/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009800
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	132 mm	Mélység (coll)	5.1968 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7.874 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	1230 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...130 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE PS2420 220224 003ISS00
---	------------------------------

Tömszelencék, felső/alsó

M20	6	M12	20
M63	1	M40	1
M32	2	M25	4
M50	1	M16	11

Tömszelencék, jobb

M25	4	M63	1
M16	11	M40	1
M50	1	M32	2
M20	6	M12	20

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x8	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x14	WDU 6 / ZDU 6	1x10

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x8	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x14	WDU 6 / ZDU 6	1x10

Általános információ


Anyagvastagság	3.5 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó

FPC 20/20/13 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Technical data**

Felületi minőség	kezeletlen	Ütésállóság	IK08
Védelmi osztály	IP66, IP67	Alapanyag	Polikarbonát
Tömítés anyaga	Poliuretán	Fedélcsavarak nyomatéka	0.8 Nm
Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően	Ház kiegészítő	7,5 mm furatok
Fedélcsavarak száma	4	Szerelőnyílás: szélesség	196.5 mm
Aljzatperem	Nem	Fedél	Igen
Szerelőnyílás: magasság	196.5 mm	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás

Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



Accessories

Szellőzdugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 PA LONG	Változat
Rendelési szám	1868570000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Qty.	10 ST	
Típus	DAE M12 SS	Változat
Rendelési szám	1868550000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Qty.	10 ST	

Földelőcsap



Földelő csavarok, így egész komponensként cserélhető, két változatban – réz és rozsdamentes acél.

Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M6 S4 SET	Változat
Rendelési szám	1283430000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073607	
Qty.	1 ST	
Típus	PEBZ M6 BR SET	Változat
Rendelési szám	1277250000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Alapanyag: Sárgaréz
GTIN (EAN)	4050118067149	
Qty.	1 ST	
Típus	PEBZ M10 S4 SET	Változat
Rendelési szám	1283440000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073362	
Qty.	1 ST	

FPC 20/20/13 7035


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	PEBZ M10 BR SET	Változat
Rendelési szám	1277220000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067019	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Sárgaréz

Zsanér



MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet

Általános rendelési adatok

Típus	HG FPC	Változat
Rendelési szám	9535990000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér,
GTIN (EAN)	4032248009701	Magasság: 40 mm, Szélesség: 50 mm, Mélység: 16.5 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Műanyag, Világosszürke

Külső rögzítőfülek



Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben

Általános rendelési adatok

Típus	MF FPC	Változat
Rendelési szám	9536040000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek,
GTIN (EAN)	4032248009442	Magasság: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Poliamid, Poliamid 66, Világosszürke

FPC 20/20/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

FPC



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Típus	MP FPC 20/20	Változat
Rendelési szám	9535920000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez,
GTIN (EAN)	4032248009640	Magasság: 150 mm, Szélesség: 185 mm, Mélység: 2 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst

TS 35

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Változat
Rendelési szám	8000037557	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653212	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 ST	
Típus	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Változat
Rendelési szám	8000037558	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653229	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 ST	

Accessories**TS 15**

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST FPC 20 VER	Változat
Rendelési szám	8000037604	Sín, TS 15, Szélesség: 235 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653168	
Qty.	20 ST	