

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Középméretű polikarbonát házak

Az FPC sorozatú házak az MPC sorozat következő generációját jelentik. Azonos anyag tulajdonságokkal, az FPC sorozat még nagyobb tartozék választékkal rendelkezik és így tovább bővíti a lehetséges alkalmazások körét.

Jellemzők:

- 6 méret 2 változatban
- Szürke vagy átlátszó fedél
- Fedél ólomtömítéses furatokkal
- A rögzítőfuratok a tömített területen kívül
- Menet a sorkapocsínekre, szerelőlapokra és NYÁK-okra történő rögzítéshez
- Bőséges tartozékválaszték A Weidmüller a házakat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapocccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 300 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 132 mm, Alapanyag: Polikarbonát, kezeletlen, Világosszürke
Rendelési szám	9535750000
Típus	FPC 30/30/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009855
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	132 mm	Mélység (coll)	5.1968 inch
Magasság	300 mm	Magasság (coll)	11.811 inch
Szélesség	300 mm	Szélesség (coll)	11.811 inch
Nettó tömeg	1834.8 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...130 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE PS2420 220224 003ISS00
---	------------------------------

Tömszelencék, felső/alsó

M20	12	M12	38
M63	2	M40	3
M32	3	M25	8
M50	2	M16	21

Tömszelencék, jobb

M25	8	M63	2
M16	21	M40	3
M50	2	M32	3
M20	12	M12	38

függőleges összeállítás

Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , vertical)	2x20	Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , vertical)	2x17
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , vertical)	2x40	Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , vertical)	2x12
Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , vertical)	2x33	Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , vertical)	2x25

vízszintes összeállítás

DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm ² , vízszintes)	1x20	Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , horizontal)	1x17
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , horizontal)	1x40	Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , horizontal)	1x12
Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , horizontal)	1x33	Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , horizontal)	1x25


Műszaki adatok

Általános információ

Anyagvastagság	3.5 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó
Felületi minőség	kezeletlen	Ütésállóság	IK08
Védelmi osztály	IP66, IP67	Alapanyag	Polikarbonát
Tömítés anyaga	Polyurethane	Fedélcsavarok nyomatéka	0.8 Nm
Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően	Ház kiegészítő	7,5 mm furatok
Fedélcsavarok száma	4	Szerelőnyílás: szélesség	296.5 mm
Aljzatperem	Nem	Fedél	Igen
Szerelőnyílás: magasság	296.5 mm	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás

Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



Tartozékok

Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 PA LONG	Változat
Rendelési szám	1868570000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Qty.	10 ST	
Típus	DAE M12 SS	Változat
Rendelési szám	1868550000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Qty.	10 ST	

Földelőcsap



Földelő csavarok, így egész komponensként cserélhető, két változatban – réz és rozsdamentes acél.

Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M6 S4 SET	Változat
Rendelési szám	1283430000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073607	
Qty.	1 ST	
Típus	PEBZ M6 BR SET	Változat
Rendelési szám	1277250000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Alapanyag: Sárgaréz
GTIN (EAN)	4050118067149	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Klippon® POK földelőcsap



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálal erősítésű poliszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékcsalád kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M10 S4 SET	Változat
Rendelési szám	1283440000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118073362	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)

Földelőcsap

Tartozékok



FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	PEBZ M10 BR SET	Változat
Rendelési szám	1277220000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő tőcsavar, Egyéb,
GTIN (EAN)	4050118067019	Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Sárgaréz

Zsanér




MPC sorozatok, csuklópántok, 2 készlet

Általános rendelési adatok

Típus	HG FPC	Változat
Rendelési szám	9535990000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Külső csatlakozó, Zsanér,
GTIN (EAN)	4032248009701	Magasság: 40 mm, Szélesség: 50 mm, Mélység: 16.5 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Műanyag, Világosszürke

Külső rögzítőfülek



Külső csatlakozószemek, 4 részes készletben

Általános rendelési adatok

Típus	MF FPC	Változat
Rendelési szám	9536040000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek,
GTIN (EAN)	4032248009442	Magasság: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Poliamid, Poliamid 66, Világosszürke

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

FPC



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél, galvanizált

Általános rendelési adatok

Típus	MP FPC 30/30	Változat
Rendelési szám	9535950000	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez,
GTIN (EAN)	4032248009671	Magasság: 260 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 1.5 mm,
Qty.	1 ST	Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst

TS 35

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Változat
Rendelési szám	8000037559	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653236	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 ST	
Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Változat
Rendelési szám	8000037561	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül,
GTIN (EAN)	4050118653250	Acél, galvanizált, krómozott
Qty.	20 ST	