


**MP FPC 20/20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,  
galvanizált

**Általános rendelési adatok**

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 150 mm, Szélesség: 185 mm, Mélység: 2 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">9535920000</a>
Típus	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	150 mm	Magasság (coll)	5.9055 inch
Szélesség	185 mm	Szélesség (coll)	7.2835 inch
Nettó tömeg	288 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információ

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Lemezacél		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 20/20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### TS 15



#### Tartozékok

#### Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST FPC 20 VER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000037604</a>	Sín, TS 15, Szélesség: 235 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653168	
Qty.	20 ST	

### TS 35



#### Tartozékok

#### Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000037558</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653229	
Qty.	20 ST	
Típus	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000037557</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653212	
Qty.	20 ST	