

MP FPC 20/30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 200 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	9535930000
Típus	MP FPC 20/30
GTIN (EAN)	4032248009657
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7.874 inch
Szélesség	300 mm	Szélesség (coll)	11.811 inch
Nettó tömeg	468 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információ

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Lemezacél		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

TS 35

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Változat	
Rendelési szám	8000037558	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 165 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott	
GTIN (EAN)	4050118653229		
Qty.	20 ST		

TS 15

Tartozékok



Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST FPC 20 VER	Változat	
Rendelési szám	8000037604	Sín, TS 15, Szélesség: 235 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott	
GTIN (EAN)	4050118653168		
Qty.	20 ST		

TS 35

Tartozékok



Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Változat
Rendelési szám	8000037559	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653236	
Qty.	20 ST	