


**MP FPC 30/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,  
galvanizált

**Általános rendelési adatok**

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 260 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">9535950000</a>
Típus	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	403224800967 1
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	260 mm	Magasság (coll)	10.2362 inch
Szélesség	260 mm	Szélesség (coll)	10.2362 inch
Nettó tömeg	782 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információ

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Lemezacél		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 30/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

### TS 35

#### Tartozékok



#### Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000037559</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653236	
Qty.	20 ST	
Típus	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000037561</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 265 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653250	
Qty.	20 ST	