


MP FPC 40/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,
galvanizált

Általános rendelési adatok

Változat	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 360 mm, Szélesség: 560 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	9535980000
Típus	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	1.5 mm	Mélység (coll)	0.0591 inch
Magasság	360 mm	Magasság (coll)	14.1732 inch
Szélesség	560 mm	Szélesség (coll)	22.0472 inch
Nettó tömeg	2316 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információ

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Felületi minőség	galvanizált
Alapanyag	Lemezacél		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 35

Tartozékok

**Általános rendelési adatok**

Típus	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Változat
Rendelési szám	8000037562	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 365 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653267	
Qty.	20 ST	
Típus	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Változat
Rendelési szám	8000037563	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 565 mm, aljzattal, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118653274	
Qty.	20 ST	