

**Product image**

A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, sötétbézs, 6.3 A, dugaszolható, V-O, Wemid
Rendelési szám	<a href="#">9537550000</a>
Típus	SIHA 1/G20
GTIN (EAN)	4008190118686
Qty.	25 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	43.93 mm	Mélység (coll)	1.7295 inch
Magasság	33.38 mm	Magasság (coll)	1.3142 inch
Szélesség	5.95 mm	Szélesség (coll)	0.2343 inch
Nettó tömeg	6.43 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-50 °C...75 °C	Üzemi hőmérséklet	-50 °C... 120 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szigetelőanyag	Wemid
Szín	sötétbézs	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

## Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem	Véglap szükséges	Nem
----------	---------------	------------------	-----

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felszerelés típusa	Dugaszolt
---------------------	--------------------	--------------------	-----------

## Névleges adatok

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	6.3 A
Névleges lökőfeszültség	4 kV	Szennyezés súlyossága	3

## Rögzíthető vezeték (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

## Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C
---------------------	--------------------	------------------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

