

**STRIPPER COAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupasolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> és 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

**Általános rendelési adatok**

Változat	Sheathing strippers
Rendelési szám	<a href="#">9918030000</a>
Típus	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Qty.	1 Darab

## STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	18.5 mm	Mélység (coll)	0.7283 inch
Magasság	20.5 mm	Magasság (coll)	0.8071 inch
Szélesség	97 mm	Szélesség (coll)	3.8189 inch
Nettó tömeg	39 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Kábel csupaszoló koaxiális kábelekhöz, és PVC kerek kábelhez
-----------------	--

## Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Koaxiális adat és kerek kábelek	Max. vezetékátmérő	7.5 mm
Min. vezetékátmérő	4.8 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	44 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	18 mm <sup>2</sup>	Megmunkálható kábel	PVC kábelek

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

