

STRIPPER ROUND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupasolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm² és 5 x 2,5 mm² között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

Általános rendelési adatok

Változat	Sheathing strippers
Rendelési szám	9918040000
Típus	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
Qty.	1 Darab

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0.9842 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4.9212 inch
Nettó tömeg	50 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csatlakozódoboz csupaszó szerszám
-----------------	--------------------------------------

Csupaszó szerszámok

Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	13 mm
Min. vezetékátmérő	8 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	133 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	50 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

