

**STRIPPER PC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupasolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> és 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

**Általános rendelési adatok**

Változat	Sheathing strippers
Rendelési szám	<a href="#">9918060000</a>
Típus	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Qty.	1 Darab

## STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0.9842 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4.9212 inch
Nettó tömeg	44.4 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám 5 – 15 mm külső átmérőjű adatkommunikációs vezetékhez
-----------------	--

## Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Adatkábel / telekommunikáció és IT	Max. vezetékátmérő	15 mm
Min. vezetékátmérő	5 mm	Csupaszolási tartomány AWG, max.	12 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min.	24 AWG	Csupaszolási tartomány, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.2 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

