

SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Mindenféle 4 és 37 mm² méretű hagyományos körkábel szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

Általános rendelési adatok

Változat	Sheathing strippers
Rendelési szám	9918080000
Típus	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
Qty.	1 Darab

SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	35 mm	Mélység (coll)	1.378 inch
Magasság	29 mm	Magasság (coll)	1.1417 inch
Szélesség	132 mm	Szélesség (coll)	5.1968 inch
Nettó tömeg	71.8 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Kábelvágó 8-28 mm külső átmérőjű vezetékhez
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	28 mm
Min. vezetékátmérő	8 mm	Csupaszolási tartomány AWG, max.	4 AWG
Vezeték-keresztmetszet, max.	615 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok****Tartozékok/cserealkatrészek**

- Mindenféle 4 és 37 mm² méretű hagyományos körkábel szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

Általános rendelési adatok

Típus	ZUB SLICER NO 16-35	Változat	
Rendelési szám	9201430000	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248430314		
Qty.	2 ST		