

SLICER NO 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Mindenféle 4 és 37 mm² méretű hagyományos körkábel szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

Általános rendelési adatok

Változat	Sheathing strippers
Rendelési szám	9918100000
Típus	SLICER NO 35
GTIN (EAN)	4032248359318
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-01-17T00:00:00+01:00

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	48 mm	Mélység (coll)	1.8898 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	150 mm	Szélesség (coll)	5.9055 inch
Nettó tömeg	121 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Kábelvágó 27-37 mm külső átmérőjű vezetékekhez
-----------------	--

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	37 mm
Min. vezetékátmérő	27 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Tartozékok/cserealkatrészek**

- Mindenféle 4 és 37 mm² méretű hagyományos körkábel szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

Általános rendelési adatok

Típus	ZUB SLICER NO 16-35	Változat
Rendelési szám	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Qty.	2 ST	