

**WK S 0,8X4,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Cserélhető betétek nyomaték-csavarhúzóhoz  
Hajtó kimenet a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint

**Általános rendelési adatok**

Változat	Screwdriver insert
Rendelési szám	<a href="#">9918550000</a>
Típus	WK S 0,8X4,0
GTIN (EAN)	4032248388912
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0.1575 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0.1575 inch
Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6.8898 inch
Nettó tömeg	25 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Cserélhető szerszámbetét hornyos csavarokhoz, méret 0,8x4
-----------------	---

## Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	4 mm	Kés vastagsága (A)	0.8 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	175 mm
Nyomaték beállítás, max.	2.5 Nm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

## Tartozékok

## Dinamométeres csavarkulcs



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbeépítéssel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

## Általános rendelési adatok

Típus	DMS MANUELL 0,5-1,7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918370000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
Qty.	1 ST	
Típus	DMS MANUELL 2,0-7,0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9918380000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388349	
Qty.	1 ST	