



Cserélhető betétek nyomaték-csavarhúzóhoz
Hajtó kimenet a DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH szerint

Általános rendelési adatok

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Változat | Screwdriver insert |
| Rendelési szám | 9918590000 |
| Típus | WK K PH2 |
| GTIN (EAN) | 4032248388967 |
| Qty. | 1 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Elérhető eddig: | 2025-09-09T00:00:00+02:00 |

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 4 mm | Mélység (coll) | 0.1575 inch |
| Magasság | 4 mm | Magasság (coll) | 0.1575 inch |
| Szélesség | 175 mm | Szélesség (coll) | 6.8898 inch |
| Nettó tömeg | 22 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|---|
| Árucikk leírása | Cserepenge kereszthornyos csavarhoz , PH forma , 2. méret |
|-----------------|---|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|------|
| Kés szélessége (B) | 2 mm | Kés vastagsága (A) | 2 mm |
| Alak | Kereszthorony | Méret | 2 |
| Kés hossza | 175 mm | Fej mérete, csillag | 2 |
| Nyomaték beállítás, max. | 5.5 Nm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 | ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 | | |

Tartozékok

Dinamométeres csavarkulcs



Ha hatékony és pontos munkát kíván végezni, ahhoz elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazása, Ami a nagy ismétlési pontosságra is garanciát jelent.

Ez tökéletes feladat a Weidmüller új, ergonomikus markolattal és egyedi cserélhető szerszámbeépítéssel ellátott nyomaték-csavarhúzója számára.

- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattánás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető élek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélból.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Kioldási pontosság: a skálaérték +/- 6%-a.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| Típus | DMS MANUELL 0,5-1,7 | Változat |
| Rendelési szám | 9918370000 | Torque screwdriver |
| GTIN (EAN) | 4032248388332 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | DMS MANUELL 2,0-7,0 | Változat |
| Rendelési szám | 9918380000 | Torque screwdriver |
| GTIN (EAN) | 4032248388349 | |
| Qty. | 1 ST | |