

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Változat	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségkémlő
Rendelési szám	9918880000
Típus	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	60 mm	Mélység (coll)	2.3622 inch
Magasság	28 mm	Magasság (coll)	1.1024 inch
Szélesség	235 mm	Szélesség (coll)	9.252 inch
Hossz	235 mm	Hossz, inch	9.252 inch
Nettó tömeg	158 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7cl
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
SCIP	b05b5 122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Műszaki adatok

Árucikk leírása Feszültségvizsgáló, max. 690 V/ 100 Hz, LED

Mérő- és vizsgálókészülék

Terhelés, kapcsolható	Nem	Mérési tartomány kategória	CAT III 600 V
Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC	Névleges feszültség, min.	12 V
AC feszültség mérési tartomány	12-690 V	DC-feszültség mérési tartomány	690 V
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C
DC-feszültség kijelző	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC feszültség kijelző	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Frekvenciatartomány, max.	65 Hz	Frekvenciatartomány, min.	0 Hz
Kijelző	LED	Védelmi osztály	IP54
Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Fázissorrend kijelző	Nem
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen - látható + hallható	Szigetelésvizsgálat	6 kV
Csúcsfeszültség ellenállás	6 kV	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Test probe protection GS 38	Igen	Test probe illumination	Nem
HOLD function	Nem		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Tartozékok

Tartozékok



Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

Általános rendelési adatok

Típus	BATTERIE 1,5V MICRO	Változat
Rendelési szám	9201310000	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4032248421121	
Qty.	2 ST	
Típus	SKAI TASCHE	Változat
Rendelési szám	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
Qty.	1 ST	
Típus	PRSPSU	Változat
Rendelési szám	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Qty.	1 ST	
Típus	2POL TESTER ZUB	Változat
Rendelési szám	2565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Qty.	1 ST	