

**EGT5 EG2/EN TASTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Il prodotto non è più disponibile, Foglio dati a titolo indicativo



I moduli interruttori e commutatori si adattano nel loro profilo esterno ai componenti elettronici. Interruttori e commutatori facilitano la messa in funzione, la manutenzione, il controllo e la riparazione di impianti industriali.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | , Modulo di funzione Contatto di scambio, posizione spento in centro, rilevazione su entrambi i lati, Collegamento a vite |
| N. d'ordine        | <a href="#">0104260000</a>                                                                                                |
| Tipo               | EGT5 EG2/EN TASTER                                                                                                        |
| GTIN (EAN)         | 4008190100247                                                                                                             |
| CPZ                | 10 Pieza                                                                                                                  |
| Stato consegna     | Disdetto                                                                                                                  |
| Disponibile fino a | 2024-10-22T00:00:00+02:00                                                                                                 |

## EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                     |             |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 50 mm  | Altezza (pollici)   | 1.9685 inch |
| Larghezza           | 18 mm  | Larghezza (pollici) | 0.7087 inch |
| Lunghezza           | 58 mm  | Lunghezza (pollici) | 2.2835 inch |
| Peso netto          | 41.9 g |                     |             |

## Temperature

|                          |                  |                         |                 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Temperatura di magazzino | -40 °C... 100 °C | Temperatura d'esercizio | -25 °C... 85 °C |
|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Indicazioni generali

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Guida equipaggiata | TS 32, TS 35 |
|--------------------|--------------|

## Uscita

|                                           |              |                                           |                 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Tensione di commutazione nominale         | 250 V AC     | Potenza di commutazione AC (ohmica), max. | 1500 VA @ 250 V |
| Potenza di commutazione AC, max.          | 1500 VA      | Potenza di commutazione                   | 250 V           |
| Potenza di commutazione DC (ohmica), max. | 180 W @ 30 V | Potenza di commutazione DC, max.          | 180 W           |
| Potenza di commutazione                   | 30 V         |                                           |                 |

## Dati generali

|                    |              |        |       |
|--------------------|--------------|--------|-------|
| Guida equipaggiata | TS 32, TS 35 | Colori | beige |
|--------------------|--------------|--------|-------|

## Dati di collegamento

|                                                                  |                     |                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Tecnica di collegamento cavi                                     | Collegamento a vite | Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento | 6 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, min.                                           | 0.5 mm <sup>2</sup> | Campo di sezioni, max.                              | 6 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm <sup>2</sup> max. |                     |                                                     |                   |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002498    | ETIM 9.0    | EC002498    |
| ETIM 10.0   | EC002498    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-92 |             |             |

## EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Acciaio




Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato. Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                               |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TS 32X15 2M/ST/ZN          | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">0122800000</a> | Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente |
| GTIN (EAN)  | 4008190066307              | e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 33 mm,  |
| CPZ         | 20 M                       | Profondità: 15 mm                                             |

## Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | EWK 2                      | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">0199360000</a> | Terminale di fissaggio, beige, TS 32, V-O, Wemid, Larghezza: 15 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190023546              | 100 °C                                                              |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                     |

## Acciaio



Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato. Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                               |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TS 35X7.5 2M/ST/ZN         | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">0383400000</a> | Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente |
| GTIN (EAN)  | 4008190088026              | e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm,  |
| CPZ         | 40 M                       | Profondità: 7.5 mm                                            |

## EGT5 EG2/EN TASTER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | EW 35                      | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">0383560000</a> | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190181314              | 100 °C                                                               |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                      |

## Acciaio



Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato. Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                               |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN      | Versione                                                      |
| N. d'ordine | <a href="#">0498000000</a> | Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente |
| GTIN (EAN)  | 4008190042493              | e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm,  |
| CPZ         | 20 M                       | Profondità: 15 mm                                             |