



Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No
N. d'ordine	0124400000
Tipo	H25,0/15
GTIN (EAN)	4008190071790
CPZ	250 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.62 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	7.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	15 mm
Diametro del collare (D2)	9.5 mm	L1 in mm	15.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 3	Lunghezza di spellatura	15 mm
Sezione di collegamento cavo	25 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

