# H10,0/15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) Materiale E-Cu, zincato galvanicamente tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

• Pezzi sciolti in bustina di polietilene

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No
N. d'ordine	<u>0124800000</u>
Tipo	H10,0/15
GTIN (EAN)	4008190037475
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso



# H10,0/15



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

|--|

Omologazioni

NCS CUS US USTED Pending

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.37 g

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard

#### **Terminali**

Diametro della superficie di contatto	4.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto	15 mm
(D1)		(L2)	
Diametro del collare (D2)	5.8 mm	L1 in mm	15.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 8	Lunghezza di spellatura	15 mm
max.			
Sezione di collegamento cavo	10 mm²		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Foglio dati

H10,0/15



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



