

TS 15X5 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

L'alluminio ha la seconda migliore conduttività elettrica dopo il rame. Un vantaggio è il peso ridotto, un altro è l'eccezionale protezione contro la corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, Accessori, Alluminio, non trattato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 15 mm, Profondità: 5.5 mm
N. d'ordine	0134700000
Tipo	TS 15X5 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190129026
CPZ	2 M
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2022-03-31T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	TS 15X5 2M/ST/ZN

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	5.5 mm	Profondità (pollici)	0.2165 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	2000 mm	Larghezza (pollici)	78.74 inch
Peso netto	57.5 g		

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%


Guide di supporto

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Norme	DIN EN 60715		
Superficie	non trattato		
Spessore	1.00 mm		
Materiale di base	Alluminio		
Lunghezza della guida	min.	0 mm	
	nominale	2000 mm	
	max.	2000 mm	
Corrente termica ammessa per funzione PEN, max.	76.00 A		
Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2	1.92 kA		
Guida di montaggio pre-forata	No		
Larghezza intaglio			
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	16.00 mm ²		
Distanza intaglio			
Lunghezza intaglio			

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Disegni



TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Terminale di fissaggio




Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EW 15	Versione	
N. d'ordine	0382860000	Terminale di fissaggio, beige, TS 15, V-2, poliammide 66, Larghezza:	
GTIN (EAN)	4008190187804	10 mm, 100 °C	
CPZ	50 ST		

Accessori




Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SO SH1	Versione	
N. d'ordine	0401460000	Supporto per barra colletttrice, grigio, 100 °C, Larghezza: 24.5 mm,	
GTIN (EAN)	4008190188092	V-2, poliammide 66, se avvitato	
CPZ	20 ST		

Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EW 15/2	Versione	
N. d'ordine	1071900000	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 15, HB, Plastica, Larghezza: 8	
GTIN (EAN)	4008190462949	mm, 100 °C	
CPZ	50 ST		

TS 15X5 2M/AL/BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Accessori

Tipo	ZEW 15	Versione	
N. d'ordine	7920340000	Terminale di fissaggio, beige, TS 15, V-2, Plastica, Larghezza: 5 mm,	
GTIN (EAN)	4032248238910	120 °C	
CPZ	20 ST		

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BFSC M4X6 MS	Versione	
N. d'ordine	0136300000	Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, Ottone, Profondità: 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190177713	Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 6 mm	
CPZ	50 ST		
Tipo	BFSC M4X6	Versione	
N. d'ordine	0149700000	Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Profondità: 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190016098	Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 6 mm	
CPZ	100 ST		