

P 14/2 D01 RS SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calibro ad anello per fusibili (Morsetto), Posizione verticale: 11 mm, Profondità: 10.5 mm, Alluminio, rosa
N. d'ordine	0138000000
Tipo	P 14/2 D01 RS SAKS4
GTIN (EAN)	4008190114664
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	10.5 mm	Profondità (pollici)	0.4134 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0.4331 inch
Diametro	12 mm	Peso netto	0.34 g

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Versione Elemento fusibile

Dati dei materiali

Materiale di base Alluminio Colori rosa

Dati dimensionamento

Corrente nominale 2 A

Dimensioni

Diametro 12 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		