

**BFSC M4X6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 6 mm
N. d'ordine	<a href="#">0149700000</a>
Tipo	BFSC M4X6
GTIN (EAN)	4008 1900 16098
CPZ	100 Pieza

## BFSC M4X6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	7 mm	Profondità (pollici)	0.2756 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0.2362 inch
Larghezza	7 mm	Larghezza (pollici)	0.2756 inch
Peso netto	0.8 g		

## Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di montaggio	se avvitato		

## Dati caratteristici del sistema

Versione per barre conduttrici

## Dati dei materiali

Materiale di base acciaio Colori argento

## Dimensioni

Quota metrica filetto, esterna 4.00 mm

## Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		