



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 99 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: No, Larghezza: 17.2 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">0156000000</a>                                                                                                                |
| Tipo        | QL 3 SAK2.5                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)  | 4008190027360                                                                                                                             |
| CPZ         | 100 Pieza                                                                                                                                 |

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.6 mm  | Profondità (pollici) | 0.0236 inch |
| Posizione verticale | 6 mm    | Altezza (pollici)    | 0.2362 inch |
| Larghezza           | 17.2 mm | Larghezza (pollici)  | 0.6772 inch |
| Peso netto          | 0.38 g  |                      |             |

### Temperature

|                              |                |                      |               |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio                | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No          |                         |                   |

### Dati caratteristici del sistema

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Versione | per ponticello di collegamento trasversale |
|----------|--------------------------------------------|

### Dati dei materiali

|                   |      |        |        |
|-------------------|------|--------|--------|
| Materiale di base | Rame | Colori | grigio |
|-------------------|------|--------|--------|

### Dati dimensionamento

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 99 A |
|-------------------|------|

### Dimensioni

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Passo in mm (P) | 6.00 mm |
|-----------------|---------|

### Generale

|                |   |                         |                   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 3 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

**Accessori****Supporto di montaggio**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                 |  |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Tipo        | KISC M3X15/6 SAK2.5        | Versione                                        |  |
| N. d'ordine | <a href="#">0359000000</a> | Staffa di serraggio, Vite di montaggio, acciaio |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190061548              |                                                 |  |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                 |  |