

**SS M3 D 128-A 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Rondella elastica, Rame
N. d'ordine	<a href="#">0164400000</a>
Tipo	SS M3 D 128-A 3
GTIN (EAN)	4008 1900359 14
CPZ	50 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Diametro	6.2 mm	Spessore della parete, max.	1.2 mm
Peso netto	0.1 g		

#### Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	Guida di supporto
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

#### Dati caratteristici del sistema

Versione Elemento fusibile

#### Dati dei materiali

Materiale di base	Rame	Superficie	non trattato
Colori	grigio		

#### Dimensioni

Diametro 6.2 mm

#### Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	non trattato
-------------------------	-------------------	------------	--------------

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	23-09-03-09
ECLASS 15.0	23-09-03-09		