


**QL 3 SAK70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Diversamente dalle morsettiera con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 180 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 14.00, Isolato: No, Larghezza: 58 mm
N. d'ordine	<a href="#">0167000000</a>
Tipo	QL 3 SAK70
GTIN (EAN)	4008190001018
CPZ	5 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-06-30T00:00:00+02:00

**QL 3 SAK70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0.1575 inch
Posizione verticale	14 mm	Altezza (pollici)	0.5512 inch
Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2.2835 inch
Peso netto	25.2 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per ponticello di collegamento trasversale
----------	--

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Cu Zn	Colori	grigio
-------------------	-------	--------	--------

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	180 A
-------------------	-------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	14.00 mm
-----------------	----------

**Generale**

Numero di poli	3	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------	---	-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**QL 3 SAK70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Supporto di montaggio**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BFSC M5X45	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0345600000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 5.00 mm, acciaio, Profondità: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190058739	Larghezza: 8.5 mm, Posizione verticale: 45 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	SS M5 D 128-A 5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0346100000</a>	Rondella elastica, Rame
GTIN (EAN)	4008190137199	
CPZ	50 ST	