

Illustrazione del prodotto**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5, Larghezza: 18 mm
N. d'ordine	0178 100000
Tipo	TSTW 5/M5
GTIN (EAN)	4008 19005965 1
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	48 mm	Profondità (pollici)	1.8898 inch
Posizione verticale	72 mm	Altezza (pollici)	2.8346 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	36.21 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Guide di supporto

Superficie	zincato, cromato	Spessore	2.10 mm
Materiale di base	acciaio		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Accessori**Supporto di montaggio**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versione	
N. d'ordine	0295900000	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
CPZ	50 ST		