

#### **QL 2 SAKS1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 47 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 13.00, Isolato: No, Larghezza: 18.9 mm
N. d'ordine	<u>0191400000</u>
Tipo	QL 2 SAKS1
GTIN (EAN)	4008190123130
CPZ	50 Pieza



### **QL 2 SAKS1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi		,		
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch	
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0.2362 inch	
_arghezza	18.9 mm	Larghezza (pollici)	0.7441 inch	
Peso netto	1.56 g			
Temperature		,	,	
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del	prodotto	,		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Esecuzione a prova di esplosione	No	istruzioni di montaggio	Workaggio directo	
Dati caratteristici del sister	ma			
Versione	per ponticello di collegamento trasversale			
Dati dei materiali				
Materiale di base	Cu Zn	Colori	grigio	
Dati dimensionamento				
Corrente nominale	47 A			
Dimensioni			<u> </u>	
Passo in mm (P)	13.00 mm			
Generale				
Numero di poli	2	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Classificazioni	,			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

Versione catalogo / Disegni 2



#### **QL 2 SAKS1**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessori**

#### Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KISC M3X6 SAKS1	Versione
N. d'ordine	0346200000	Staffa di serraggio, Vite di montaggio, acciaio
GTIN (EAN)	4008190175658	
CPZ	100 ST	