

**Illustrazione del prodotto**

Come accessori per il nostro ampio portafoglio di morsettiere fusibili, offriamo anche i collegamenti fusibili coordinati. La gamma comprende fusibili di protezione degli apparecchi (in miniatura) da 5x20 mm fino a 10x38 mm, collegamenti per fusibili da E 14 a E 18, nonché fusibili per autoveicoli e interruttori automatici. Gli anelli di misura per i portafusibili completano il portafoglio complessivo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fusibile a filo sottile, Rapido, 4 A, G-Si. 5 x 25
N. d'ordine	<a href="#">0192800000</a>
Tipo	G 25/4.00A/F BR
GTIN (EAN)	4008 1901 153 19
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0.1968 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	1.23 g		

### Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati caratteristici del sistema

Versione	Accessori per fusibili
----------	------------------------

### Dati dei materiali

Colori	Grigio chiaro
--------	---------------

### Dati dimensionamento

Tensione nominale	250 V	Corrente nominale	4 A
-------------------	-------	-------------------	-----

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		