

**TW SAK4-10 HP/DBR/0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Pareti di separazione (Morsetto), marrone, Beige scuro, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 0.5 mm, V-2, PA 66 |
| N. d'ordine        | <a href="#">0197100000</a>                                                                                        |
| Tipo               | TW SAK4-10 HP/DBR/0.5                                                                                             |
| GTIN (EAN)         | 4008190146627                                                                                                     |
| CPZ                | 20 Pieza                                                                                                          |
| Stato consegna     | Disdetto                                                                                                          |
| Disponibile fino a | 2022-03-30T00:00:00+02:00                                                                                         |

## TW SAK4-10 HP/DBR/0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 55 mm  | Profondità (pollici) | 2.1654 inch |
| Posizione verticale | 40 mm  | Altezza (pollici)    | 1.5748 inch |
| Larghezza           | 0.5 mm | Larghezza (pollici)  | 0.0197 inch |
| Peso netto          | 1.38 g |                      |             |

## Temperature

|                                        |                |                                        |               |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C         | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C        |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Altri dati tecnici

|            |    |                         |                   |
|------------|----|-------------------------|-------------------|
| bloccabile | No | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|------------|----|-------------------------|-------------------|

## Dati caratteristici del sistema

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Versione | Piastra intermedia |
|----------|--------------------|

## Dati dei materiali

|                               |       |        |                      |
|-------------------------------|-------|--------|----------------------|
| Materiale di base             | PA 66 | Colori | marrone, Beige scuro |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2   |        |                      |

## Generale

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |