

SAKT E/35 2GL 115VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Morsettiera di scollegamento a terra aiuta a rilevare guasti della messa a terra e permette di scollegare la messa a terra del circuito ausiliario. I diversi tipi di stato di funzionamento sono indicati da un LED rosso e da un LED verde.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm ² , 27 A, 115 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1 |
| N. d'ordine | 0198020000 |
| Tipo | SAKT E/35 2GL 115VAC |
| GTIN (EAN) | 4008190000165 |
| CPZ | 5 Pieza |

SAKT E/35 2GL 115VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 52.5 mm | Profondità (pollici) | 2.0669 inch |
| Posizione verticale | 65 mm | Altezza (pollici) | 2.5591 inch |
| Larghezza | 16 mm | Larghezza (pollici) | 0.6299 inch |
| Peso netto | 36.78 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7cl |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Lati aperti | destra | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di montaggio | innestabile | | |

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

| | |
|--|---------------------|
| Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | Collegamento a vite |
|--|---------------------|

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----|
| Versione | Collegamento a vite, Morsetto speciale sezionatore longitudinale, Con lampada al neon, per collegamento trasversale avvitabile | Piastra terminale (necessaria) | Si |
| Numero di potenziali | 1 | Numero di piani | 1 |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 4 | Numero di potenziali per piano | 1 |
| Piani ponticellati internamente | No | Collegamento PE | No |
| Guida equipaggiata | TS 35 | Funzione N | No |
| Funzione PE | No | Funzione PEN | No |

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------|--------------|
| Materiale di base | KrG | Colori | Giallo medio |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0, 5VA | | |

SAKT E/35 2GL 115VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dati dimensionamento**

| | | | |
|---|-------------------|--|---------|
| Sezione di dimensionamento | 6 mm ² | Tensione nominale | 115 V |
| Tensione DC nominale | 0 V | Corrente nominale | 27 A |
| Corrente con conduttore max. | 27 A | Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 0.78 mΩ |
| Potenza dissipata secondo IEC 60947-7- 1.31 W x | | Grado di lordura | 3 |

Generale

| | | | |
|--|--------|-------------------------|-------------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 8 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 22 | Guida equipaggiata | TS 35 |

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Calibro a norma 60 947-1 | A5 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 8 |
| Direzione di collegamento | laterale | Lunghezza di spellatura | 12 mm |
| Tipo di collegamento 2 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento | Collegamento a vite |
| Numero di collegamenti | 2 | Campo di sezioni, max. | 10 mm ² |
| Campo di sezioni, min. | 0.5 mm ² | Vite di serraggio | M 3,5 |
| Dimensione lama | 4,0 x 0,8 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 22 |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 6 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.5 mm ² con terminali DIN 46228/4, min. | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 6 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.5 mm ² con terminali DIN 46228/1, min. | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 6 mm ² max. | | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² min. | |
| Sezione di collegamento, semirigida, max. | 6 mm ² | Sezione di collegamento, semirigida, 0.5 mm ² min. | |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. | 10 mm ² | Sezione di collegamento cavo, nucleo 0.5 mm ² rigido, min. | |
| Sezione di collegamento, flessibile, min. | 0.5 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

SAKT E/35 2GL 115VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Terminale di fissaggio




Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | EW 35 | Versione |
| N. d'ordine | 0383560000 | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | 100 °C |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | EWK 1 | Versione |
| N. d'ordine | 0206160000 | Terminale di fissaggio, beige, TS 32, V-0, Wemid, Larghezza: 9 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | 100 °C |
| CPZ | 50 ST | |

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati optionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiera modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo | BZT 1 WS 10/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1805490000 | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | BZT 1 ZA WS 10/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1805520000 | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| CPZ | 100 ST | |