

#### QL 4 SAKD2.5N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.00, Isolato: No, Larghezza: 19.7 mm
N. d'ordine	<u>0216000000</u>
Tipo	QL 4 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190118433
CPZ	50 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-06-30T00:00:00+02:00

Versione catalogo / Disegni



# QL 4 SAKD2.5N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
		<b>5</b>	0.0504		
Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch		
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0.2362 inch		
Larghezza	19.7 mm	Larghezza (pollici)	0.7756 inch		
Peso netto	1.16 g				
Temperature			<u> </u>		
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
Conformità ambientale del pr	odotto				
0	0 (				
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzior	ne			
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	9-8e4c-ac00e41b9a24			
SCIP	000900Z I-D8 I /-43a9	7-064C-4CUU64 ID98Z4			
Aaltri dati tecnici					
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	se avvitato		
Dati caratteristici del sistema	<u> </u>				
Versione	Collegamento trasversa	ale			
Dati dei materiali					
Materiale di base	Cu Zn	Colori	grigio		
Dati dimensionamento			3.13.1		
Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	24 A		
Dimensioni					
Passo in mm (P)	5.00 mm				
Generale					
Numero di poli	4	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Classificazioni		istrazioni di montaggio	Working growth of the control of the		
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
ECLASS 15.0					

Data di creazione 07.11.2025 04:12:05 MEZ

Versione catalogo / Disegni



### QL 4 SAKD2.5N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

# Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KISC M2.5X4.5 WTR2.5	Versione
N. d'ordine	1062700000	Vite di fissaggio (Morsetto), 2.50 mm, acciaio, Profondità: 3.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190078454	Larghezza: 4.5 mm, Posizione verticale: 4.5 mm
CPZ	100 ST	