

**Illustrazione del prodotto**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fermacavo (Morsetto), poliammide 66, beige
N. d'ordine	<a href="#">0240600000</a>
Tipo	ZU 1
GTIN (EAN)	4008 1900 14940
CPZ	2 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Dimensioni e pesi

Profondità	28 mm	Profondità (pollici)	1.1024 inch
Posizione verticale	102 mm	Altezza (pollici)	4.0157 inch
Larghezza	90 mm	Larghezza (pollici)	3.5433 inch
Peso netto	75.42 g		

### Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di montaggio	innestato		

### Dati caratteristici del sistema

Versione per morsetti

### Dati dei materiali

Materiale di base	poliammide 66	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

### Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		