



Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
N. d'ordine	0244100000
Tipo	H4,0/12
GTIN (EAN)	4008190179830
CPZ	1000 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.19 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Diametro del collare (D2)	4 mm	L1 in mm	12.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Lunghezza di spellatura	12 mm
Sezione di collegamento cavo	4 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

