

CLI C 02-3 GN/WS 5 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, verde
N. d'ordine	0252111518
Tipo	CLI C 02-3 GN/WS 5 MP
GTIN (EAN)	4032248004997
CPZ	200 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	3.5 mm	Profondità (pollici)	0.1378 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0.1181 inch
Larghezza	3.4 mm	Larghezza (pollici)	0.1339 inch
Peso netto	0.03 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	5	
Orientamento della stampa	orizzontale	
Tipo di stampa	Standard	
Processo di stampa	impresso a caldo	
Versione	MultiPack	
Larghezza	3.4 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	
Colori	verde	
Alogeni	Sì	
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio	
Colore stampa	bianco	
Caratteri stampati	Numeri	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente
Industrie consigliate	Processo, Macchine	
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Conductor and cable markers	
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C	
Imprint	5	

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.2 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1.3 mm	Diametro esterno conduttore	1.3 - 3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.2 - 1.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-28-11-02

Accessori

Aghi di montaggio sciolti



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02 F. CLI C 02-3	Versione
N. d'ordine	0559900000	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190081645	
CPZ	20 ST	

0 - 9



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 2	Versione
N. d'ordine	0560001507	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190083137	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 0	Versione
N. d'ordine	0560001501	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190063498	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 1	Versione
N. d'ordine	0560001504	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190046590	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 9	Versione
N. d'ordine	0560001528	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190141516	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 8	Versione
N. d'ordine	0560001525	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190154875	
CPZ	10 ST	

CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 4	Versione
N. d'ordine	0560001513	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190186081	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 6	Versione
N. d'ordine	0560001519	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190019129	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 7	Versione
N. d'ordine	0560001522	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190185213	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 3	Versione
N. d'ordine	0560001510	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190046941	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW 5	Versione
N. d'ordine	0560001516	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190188436	
CPZ	10 ST	

Altro



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 RT/WS +	Versione
N. d'ordine	0560001739	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990145	
CPZ	10 ST	

A - Z



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW J	Versione
N. d'ordine	0560001656	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989910	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW S	Versione
N. d'ordine	0560001675	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990008	
CPZ	10 ST	

Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW /	Versione
N. d'ordine	0560001743	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990114	
CPZ	10 ST	

A - Z



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW K	Versione
N. d'ordine	0560001658	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989927	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW C	Versione
N. d'ordine	0560001642	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989842	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW M	Versione
N. d'ordine	0560001662	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989941	
CPZ	10 ST	

CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW V	Versione
N. d'ordine	0560001682	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990039	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW F	Versione
N. d'ordine	0560001648	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989873	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW Y	Versione
N. d'ordine	0560001697	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990060	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW G	Versione
N. d'ordine	0560001650	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989880	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW D	Versione
N. d'ordine	0560001644	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989859	
CPZ	10 ST	

Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW -	Versione
N. d'ordine	0560001740	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990091	
CPZ	10 ST	

A - Z



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW I	Versione
N. d'ordine	0560001654	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989903	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW O	Versione
N. d'ordine	0560001666	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989965	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW L	Versione
N. d'ordine	0560001660	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989934	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW A	Versione
N. d'ordine	0560001638	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989828	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW W	Versione
N. d'ordine	0560001684	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990046	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW E	Versione
N. d'ordine	0560001646	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989866	
CPZ	10 ST	

Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW ET	Versione
N. d'ordine	0560001745	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990121	
CPZ	10 ST	

Accessori

A - Z



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW H	Versione
N. d'ordine	0560001652	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989897	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW R	Versione
N. d'ordine	0560001672	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989996	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW X	Versione
N. d'ordine	0560001693	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990053	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW Q	Versione
N. d'ordine	0560001670	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989989	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW Z	Versione
N. d'ordine	0560001699	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990077	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW U	Versione
N. d'ordine	0560001680	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990022	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW P	Versione
N. d'ordine	0560001668	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989972	
CPZ	10 ST	

Altro



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

CLI C 02-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 BL/WS -	Versione
N. d'ordine	0560001741	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990107	
CPZ	10 ST	

A - Z



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW N	Versione
N. d'ordine	0560001664	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989958	
CPZ	10 ST	

Caratteri speciali



La gamma CableLine di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW .	Versione
N. d'ordine	0560001749	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990138	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW +	Versione
N. d'ordine	0560001738	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990084	
CPZ	10 ST	

A - Z

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 02-3 GE/SW B	Versione
N. d'ordine	0560001640	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190989835	
CPZ	10 ST	
Tipo	CLI R 02-3 GE/SW T	Versione
N. d'ordine	0560001678	CableLine, Puntale di montaggio
GTIN (EAN)	4008190990015	
CPZ	10 ST	