

CLI C 02-3 GE/SW C MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, giallo
N. d'ordine	0252111641
Tipo	CLI C 02-3 GE/SW C MP
GTIN (EAN)	4008190006464
CPZ	200 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	3.5 mm	Profondità (pollici)	0.1378 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0.1181 inch
Larghezza	3.4 mm	Larghezza (pollici)	0.1339 inch
Peso netto	0.03 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Orientamento della stampa	orizzontale		
Tipo di stampa	Standard		
Processo di stampa	impresso a caldo		
Versione	MultiPack		
Larghezza	3.4 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C		
Colori	giallo		
Alogeni	Sì		
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio		
Colore stampa	nero		
Caratteri stampati	Lettere, maiuscole		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente	
Industrie consigliate	Processo, Macchine		
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Conductor and cable markers		
Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C		
Imprint	C		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.2 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	1.3 mm	Diametro esterno conduttore	1.3 - 3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.2 - 1.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-28-11-02

Disegni



Come da figura