

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 6 x		
	3.4 mm, giallo		
N. d'ordine	<u>0252111730</u>		
Tipo	CLI C 02-6 GE/SW L3 MP		
GTIN (EAN)	4032248450473		
CPZ	100 Pieza		

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

EC001530

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	3.5 mm	Profondità (pollici)	0.1378 inch	
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0.2362 inch	
Larghezza	3.4 mm	Larghezza (pollici)	0.1339 inch	
Peso netto	0.05 g			
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C			
Conformità ambientale del pro	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati generali				
Colore materiale secondo codice nternazionale delle resistenze	4			
Orientamento della stampa	orizzontale			
ipo di stampa	Standard			
rocesso di stampa	impresso a caldo			
/ersione	MultiPack			
arghezza	3.4 mm			
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0			
Campo delle temperature di impiego, nax.	0° 08 ℃			
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C			
Colori	giallo			
Alogeni	Sì			
Diametro isolamento, max.	3			
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cadmio			
Colore stampa	nero			
Caratteri stampati	Caratteri misti			
Numero di marcatori per unità di mballaggio	Forma di fornitura	Componente		
Industrie consigliate	Processo, Macchine			
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Conductor and cable markers			
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C			
mprint	L3		<u> </u>	
Segnafili e segnacavi				
Alamani	C)	Comiana di callangua anta accessor	1 E 2	
Alogeni	Sì 0.2 mm²	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²	
Sezione di collegamento cavo, min. Diametro esterno del conduttore, min.	0.2 mm ² 1.3 mm	Diametro esterno del conduttore, max. Diametro esterno conduttore	3 mm 1.3 - 3 mm	
		CONTINUE DE LA CONTIN	1.5 - 5 mm	

Data di creazione 09.11.2025 11:26:49 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

Versione catalogo / Disegni

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC001530

EC001530





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura