

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 8 - 16 mm, 6 x		
	11 mm, giallo		
N. d'ordine	0253411742		
Tipo	CLI C 3-6 GE/SW / MP		
GTIN (EAN)	4008190141493		
CPZ	20 Pieza		

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

EC001530

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Dimensioni e pesi					
Profondità	17 mm	Profondità (pollici)	0.6693 inch		
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0.2362 inch		
Larghezza	11 mm	Larghezza (pollici)	0.4331 inch		
Peso netto	0.7 g				
Temperature					
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C				
Conformità ambientale del pro	odotto				
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%				
Doti gonovali					
Dati generali					
Colore materiale secondo codice	4				
internazionale delle resistenze	4				
Orientamento della stampa	orizzontale				
Tipo di stampa	Standard				
Processo di stampa	impresso a caldo				
Versione	MultiPack				
Larghezza	11 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0				
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C				
Colori	giallo				
Alogeni	Sì				
Diametro isolamento, max.	16				
Materiale di base	PVC, flessibile, senza cad	lmio			
Colore stampa	nero				
Caratteri stampati	Symbol				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura Componente				
Numero di marcatori per combinazione		nductor and cable markers			
Campo delle temperature di impiego	-3080 °C				
Imprint	/				
Segnafili e segnacavi					
Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm²		
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	16 mm		
Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm	Diametro esterno conduttore	8 - 16 mm		
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 70 mm²				

Data di creazione 13.11.2025 12:50:07 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

Versione catalogo / Disegni

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC001530

EC001530





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura