


**NSCH 1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Barra collettrice (Morsetto), naturale, Posizione verticale: 15 mm, Profondità: 2 mm, Rame
N. d'ordine	<a href="#">0280200000</a>
Tipo	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
CPZ	10 M

**NSCH 1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	1000 mm	Larghezza (pollici)	39.37 inch
Peso netto	198.26 g		

**Temperature**

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati di dimensionamento IECEx/ATEX**

N° certificato (IECEx)	IECExULD13.0005U	Sezione cavo max (IECEx)	2.5 mm <sup>2</sup>
------------------------	------------------	--------------------------	---------------------

**Altri dati tecnici**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Rame	Superficie	non trattato
Colori	naturale		

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	24 A
-------------------	------

**Dimensioni**

Sfalsamento TS 35	39 mm
-------------------	-------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	non trattato
-------------------------	-------------------	------------	--------------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Tipo di collegamento	Collegamento a vite
----------------------	---------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92

**NSCH 1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technical data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-14-11-92

---

**NSCH 1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Supporto di montaggio**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	BFSC M5X8 SCHLITZ	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0296700000</a>	Vite di fissaggio (Morsetto), 5.00 mm, acciaio, Profondità: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Larghezza: 8.5 mm, Posizione verticale: 8.5 mm
CPZ	100 ST	
Tipo	DKSUE NSCH/ESCH	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0280100000</a>	Elemento di fissaggio (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12.5
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Larghezza: 10 mm, acciaio, 180 °C
CPZ	100 ST	

**Accessori**

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SH 1	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0299860000</a>	Supporto per barra collettrice, beige, 100 °C, Larghezza: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	poliammide 66, se avvitato
CPZ	20 ST	